

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Lamač triesok	SS
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie