

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7010-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie