

**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	SG
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie