

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie