

**Garant****CC.T 060204, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260052 HB7010-1 |
| GTIN             | 4045197780393   |
| Trieda položky   | 21G             |

## Technický opis

|   |                    |
|---|--------------------|
| Posuv f   | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie | 150 - 500 m/min    |
| Podmienka rezu                                  | kontinuálne        |
| Uhlový Polomer                                  | 0,4 mm             |
| Hĺbka rezu a <sub>p</sub>                       | 0,2 - 2,5 mm       |
| Hlavné použitie                                 | P                  |
| Typ   | HB7010-1           |
| Lamač triesok                                   | SS                 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia                | Dokoncovanie       |
| Rezný materiál                                  | HM                 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička           | CCMT 060204        |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2                                     |
| Tolerancia                | M                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |