

**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie