

**Garant****CC.T 120404, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260064 HB7010-1
GTIN	4045197780423
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie