

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260150 HB7010-1
GTIN	4045197780478
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie