

**Garant****DC.T 070204, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260353 HB7010-1
GTIN	4045197780522
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie