

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7010-1
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie