

Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie