

Garant**VBMT 160404, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie