

**Garant****Držiak upichovací planžiet Eco Typ 1, Prevedenie: RL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319140 RL
GTIN	4045197781055
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

Úzka konštrukcia v 4 vyhotoveniach a s otáčaním o 180° s montážou na normálne použitie a použitie nad hlavou. Optimálna kombinácia nástrojov pre upichovanie a zapichovanie, alebo blízke hlavné a vedľajšie vreteno pri minimálnom vyložení komponentu.

**Použitie:**

Na použitie na hviezdicových revolveroch a vo frézovacích vretenách sústružníckych frézovacích centier.

Na vsadenie upichovacích planžiet Eco č. 273864 – 273866, č. 273562 a 273564.

**Upozornenie:**

Postranný prívod chladiaceho média pre upichovaciu planžetu eco.

Vyhotovenie RR a LR na použitie upichovacej planžety č. 273864. Vyhotovenie RL a LL pre upichovaciu planžetu č. 273865. Vyhotovenie RR a LL pre upichovaciu planžetu č. 273866.

Vhodné upínacie pazúry č. 279840 2 a vhodné skrutky č. 279815 14. Pozri zoznam náhradných dielov.

Planžety č. 273562 a 273564 možno používať len na držiakoch RR a LL.

**Technický opis**

Polomer R <sub>2</sub>	50 mm
Výška H <sub>1</sub>	14,5 mm
Polomer R <sub>1</sub>	117 mm
Šírka B	67 mm
Prevedenie	RL
Výška H <sub>2</sub>	65 mm
Druh produktu	Upichovací držiak