

**Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB, Ø závitu: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086467 M8
GTIN	2050001857378
Trieda položky	08Y

Technický opis

Vonkajší Ø krúžok B	34 mm
Ø zväzku Podložka C	60 mm
Prevedenie	otocné
Rozmer D	57 mm
Vnútorňý Ø krúžok A	30 mm
Nosnosť	0,3 t
Vzdialenosť otvorov x	20 mm
Vnútorňé rozmery 6-hranu cez steny S	6 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	0,5 t
Nosnosť WLL SF 5:1	0,4 t
Dĺžka závitu L	14 mm

Druh produktu

Skrutka s očkom