

**Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB, Ø závit: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086467 M10
GTIN	2050001857507
Trieda položky	08Y

Technický opis

Vnútorňý Ø krúžok A	30 mm
Prevedenie	otocné
Ø zväzku Podložka C	60 mm
Rozmer D	57 mm
Nosnosť	0,6 t
Vonkajší Ø krúžok B	34 mm
Vzdialenosť otvorov x	20 mm
Vnútorňé rozmery 6-hranu cez steny S	6 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	0,5 t
Nosnosť WLL SF 4:1	0,7 t
Dĺžka závitů L	17 mm

Druh produktu

Skrutka s očkom