

**Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB, Ø závitu: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086467 M12
GTIN	2050001858153
Trieda položky	08Y

Technický opis

Vnútorňý Ø krúžok A	30 mm
Rozmer D	57 mm
Prevedenie	otocné
Vonkajší Ø krúžok B	34 mm
Nosnosť	1 t
Ø zväzku Podložka C	60 mm
Vzdialenosť otvorov x	20 mm
Vnútorňé rozmery 6-hranu cez steny S	6 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	0,8 t
Nosnosť WLL SF 4:1	0,9 t
Dĺžka závitu L	21 mm

Druh produktu

Skrutka s očkom