

**Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB, Ø závitu: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086467 M16
GTIN	2050001857637
Trieda položky	08Y

Technický opis

Ø zväzku Podložka C	88 mm
Vnútorňý Ø krúžok A	38 mm
Rozmer D	80 mm
Prevedenie	otocné
Nosnosť	1,6 t
Vonkajší Ø krúžok B	45 mm
Vzdialenosť otvorov x	35 mm
Vnútorňé rozmery 6-hranu cez steny S	8 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	1,4 t
Nosnosť WLL SF 4:1	1,8 t
Dĺžka závitu L	27 mm

Druh produktu

Skrutka s očkom