

**Otočná skrutka s obrotlým okom SEB, Ø závit: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086467 M20
GTIN	2050001857767
Trieda položky	08Y

Technický opis

Vonkajší Ø krúžok B	45 mm
Nosnosť	2,5 t
Vnútorý Ø krúžok A	38 mm
Rozmer D	80 mm
Prevedenie	otocné
Ø zväzku Podložka C	88 mm
Vzdialenosť otvorov x	35 mm
Vnútoré rozmery 6-hranu cez steny S	8 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	2 t
Nosnosť WLL SF 4:1	2,7 t
Dĺžka závitu L	30 mm

Druh produktu

Skrutka s očkom