

**Otočná skrutka s obrtlíkovým okom SEB, Ø závit: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086467 M24
GTIN	2050001857897
Trieda položky	08Y

Technický opis

Vonkajší Ø krúžok B	45 mm
Nosnosť	4 t
Prevedenie	otocné
Ø zväzku Podložka C	88 mm
Rozmer D	80 mm
Vnútorň Ø krúžok A	38 mm
Vzdialenosť otvorov x	35 mm
Vnútorne rozmery 6-hranu cez steny S	14 mm
Nosnosť WLL SF 4:1	3,8 t
Nosnosť WLL SF 5:1	3,2 t
Dĺžka závit L	36 mm

Druh produktu

Skrutka s očkom