

**Otočná skrutka s obrotlým okom SEB, Ø závit: M30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086467 M30
GTIN	2050001858412
Trieda položky	08Y

**Technický opis**

Ø zväzku Podložka C	115 mm
Prevedenie	otocné
Rozmer D	106 mm
Vonkajší Ø krúžok B	70 mm
Nosnosť	6,3 t
Vnútorý Ø krúžok A	58 mm
Vzdialenosť otvorov x	50 mm
Vnútoré rozmery 6-hranu cez steny S	14 mm
Nosnosť WLL SF 5:1	5,5 t
Nosnosť WLL SF 4:1	6,3 t
Dĺžka závit L	45 mm

Druh produktu

Skrutka s očkom