

**Tkaninový brúsny kotúč so suchým zipsom (CER), Ø 150 mm, Zrinitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 567512 80     |
| GTIN             | 4018875483091 |
| Trieda položky   | 56V           |

**Popis****Prevedenie:**

**Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom** a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

Brúsne kotúče na suchý zips XK870K s robustnou **polyesterovou tkaninou**. **Samoostriace keramické zrno** s aktívnou dodatočnou brúsnou vrstvou (**TOP Size**) zaisťuje agresívny a chladný brús.

**Použitie:**

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán**.

**Upozornenie:**

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150.

Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

**Technický opis**

|           |        |
|-----------|--------|
| Ø kotúčov | 150 mm |
|-----------|--------|

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Zrnitosť                     | 80                            |
| Brusivo                      | Keramické zrno (CER)          |
| Skratka pre brúsivo          | Keramika                      |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 %                       |
| Atribút Názov produktu       | Ø 150 mm                      |
| maximálna obvodová rýchlosť  | 40 m/s                        |
| Druh produktu                | Brúsny kotúč so suchým zipsom |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný            |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | vhodný            |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | podmienene vhodný |                |         |
| Nátery                        | podmienene vhodný |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 Vonkajší Ø 150 | 567762 150 |
| Brúsna podložka na suchý zips, M14 Vonkajší Ø 150   | 567760 150 |
|   | 567857 150 |

Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom vhodný pre Ø  
kotúčov 150

---