

**Tkaninový brúsny kotúč so suchým zipsom (CER), Ø 150 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567512 120
GTIN	4018875451625
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

Brúsne kotúče na suchý zips XK870K s robustnou **polyesterovou tkaninou**. **Samoostriace keramické zrno** s aktívnou dodatočnou brúsnou vrstvou (**TOP Size**) zaisťuje agresívny a chladný brús.

Použitie:

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán**.

Upozornenie:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150.

Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

Technický opis

Ø kotúčov	150 mm
-----------	--------

Zrnitosť	120
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom vhodný pre Ø kotúčov 150	567857 150
Brúsna podložka na suchý zips, M14 Vonkajší Ø 150	567760 150

Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 Vonkajší Ø 150

567762 150