

**Garant****Závitové očka, UNF: 5-44****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142620 5-44
GTIN	4062406190613
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Použitie:**

**Pre jednotné jemné závitky UNF ASME-B1.1.**

**Technický opis**

Chodov na palec	44
Vonkajší Ø	20 mm
Výška	5 mm
Ø závitů	3,76 mm
Veľkosť závitů	5-44 UNF
Smer rezania	pravé
Druh závitů	UNF

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Tolerančná trieda	2A
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		