

Garant**Frézovacie teliesko Z FINE – veľmi jemné, HM, Typ: I0204****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546840 I0204
GTIN	4045197156648
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou \varnothing 3 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov. Aj na tvarové obrábanie vnútorných \varnothing .

Technický opis

\varnothing hlavy	2,5 mm
Tvar	I0204
Stupeň jemnosti ozubenia	veľmi jemný
Popis tvaru	vnútorný
Ozubenie skratka	Z FINE
\varnothing stopky	3 mm
Celková dĺžka	40 mm
Dĺžka hlavy	4 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 55 HRC	vhodný		
Ocel' < 60 HRC	vhodný		
Ocel' < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		