

Garant**Frézovacie teliesko Z FINE – veľmi jemné, HM, Typ: I0408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546840 I0408
GTIN	4045197156655
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou \varnothing 3 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov. Aj na tvarové obrábanie vnútorných \varnothing .

Technický opis

Celková dĺžka	50 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	veľmi jemný
\varnothing hlavy	4 mm
Ozubenie skratka	Z FINE
\varnothing stopky	3 mm
Tvar	I0408
Popis tvaru	vnútorný
Dĺžka hlavy	8 mm
Séria	Ozubenie Z FINE
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		