

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drôtená kotúčová kefa (zelená) Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 178X32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570200 178X32
GTIN	4017359004999
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceleového telesa. **Velká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

**Použitie:**

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom. Na zdršňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	178 mm
Šírka kefy	29 mm
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	37 mm
Ø redukčného krúžku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maximálne otáčky	6000 min <sup>-1</sup>

Ø otvoru d <sub>1</sub>	50 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa