

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C Ø 50 mm Ø stopky 6 mm, BB-ZS, Zrnitost: 220**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573547 220
GTIN	54046719316347
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú **mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.**

Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).

Upínací trň (Ø stopky 6 mm) zaliaty so segmentami.

S ohnutými štetinami (typ C) na **opracovanie profilovaných povrchov.**

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.

Použitie na priame brúsky alebo flexibilné hriadele bez ďalšieho príslušenstva.

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch.

Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

Technický opis

maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Zrnitosť	220

Šírka kefy	10 mm
Ø kefy D ₁	50 mm
Farba	cervená
Ø stopky D _s	6 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	BB-ZS
Označenie výrobcu	BB-ZS
Druh produktu	Okrúhla kefa