

**Garant****LED baterka s batériami, Typ: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081505 125
GTIN	4062406192662
Trieda položky	01A

**Popis****Prevedenie:**

Odolná a veľmi robustná LED baterka z eloxovaného hliníka. **Technológia s LED s vynikajúcim svetelným výkonom.**

- **Svetelný kužel s nízkymi stratami rozptýleného svetla.**
- **Vysoká energetická účinnosť pre dlhú dobu svietenia.**
- **Osvetlený prstenec pre ľahké nájdenie v tme.**
- **Chránené proti striekajúcej vode, trieda ochrany IP54.**

Homogénne osvetlenie rozptylovacou šošovkou, vpredu jednoručný tlakový spínač.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Upozornenie:**

Vhodné batérie nájdete pod Č. 081551 ff.

**Technický opis**

Typ batérií	Micro, AAA
Trvanie osvetlenia	4 - 10 h
Počet obsiahnutých batérií	3
Osvetľovacie teleso	LED modul
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Ø hlavy	29 mm
Zóna ATEX	žiadna

Celková dĺžka	125 mm
Svetelný tok	100 - 250 lm
Hmotnosť	119 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081552 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081553 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081554 LR3
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081559 LR3