

**uvex****Pár rukavíc uvex phynomic pro, Veľkosť rukavíc: 8**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094295 8
GTIN	4048612045213
Trieda položky	04W

## Popis

**Prevedenie:**

uvex phynomic pro. Rukavice s jemným citom, odolné voči nečistotám, odpudzujúce vlhkosť s nitrilovým povlakom 3/4. Podkladový materiál sa skladá zo zmesi polyamidu/elastanu/bambusu a zaisťuje príjemný pocit pri nosení a veľmi dobrú absorpciu vody. Dobré uchopenie suchých aj mokrých predmetov.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

## Technický opis

Veľkosť rukavíc	8
Séria	uvex phynomic
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
EN 388	2121X

Podkladový materiál	Polyamid, elastan
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna / modrá
Hmotnosť	52 g
Použitie	viacúčelové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice