

uvex**Pár rukavíc uvex phynomic pro, Veľkosť rukavíc: 10**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094295 10
GTIN	4048612045237
Trieda položky	04W

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic pro. Rukavice s jemným citom, odolné voči nečistotám, odpudzujúce vlhkosť s nitrilovým povlakom 3/4. Podkladový materiál sa skladá zo zmesi polyamidu/elastanu/bambusu a zaisťuje príjemný pocit pri nosení a veľmi dobrú absorpciu vody. Dobré uchopenie suchých aj mokrých predmetov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	10
Séria	uvex phynomic
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
EN 388	2121X

Podkladový materiál	Polyamid, elastan
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna / modrá
Hmotnosť	52 g
Použitie	viacúčelové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice