

uvex**Pár rukavíc uvex phynomic pro, Veľkosť rukavíc: 11**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094295 11 |
| GTIN | 4048612045244 |
| Trieda položky | 04W |

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic pro. Rukavice s jemným citom, odolné voči nečistotám, odpudzujúce vlhkosť s nitrilovým povlakom 3/4. Podkladový materiál sa skladá zo zmesi polyamidu/elastanu/bambusu a zaisťuje príjemný pocit pri nosení a veľmi dobrú absorpciu vody. Dobré uchopenie suchých aj mokrých predmetov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|----------------------|
| Veľkosť rukavíc | 11 |
| Séria | uvex phynomic |
| Druh rukavíc | Viacúčelové rukavice |
| Kategória ochrany | kategória II |
| EN 388 | 2121X |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Podkladový materiál | Polyamid, elastan |
| Povrchová úprava | Nitril |
| Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Rozsah použitia | Allround |
| Farba | čierna / modrá |
| Hmotnosť | 52 g |
| Použitie | viacúčelové |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |