

Garant**Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2, VDI 30, Otvor d₂ (H7): 32mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319275 32
GTIN	4045197782434
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Vnorovaním vyvrtávacej tyče dochádza k tlmeniu kmitov a zabraňuje sa vibráciám.
- Je možné interné a externé chladenie.

U veľ. 10 a 12 je možné prestrčiť vyvrtávaciu tyč stopkou.

Upozornenie:

Náhradné diely č. 319287 - 9288 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

Technický opis

Otvor d ₂ (H7)	32 mm
l ₇	120 mm
d ₈	65 mm
l ₆	130 mm
Závit M	M14×1,5
l ₈	80 mm
Tvar	E

Velkosť VDI	VDI 30
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI