

Garant**Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2, VDI 40, Otvor d₂ (H7): 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319276 12
GTIN	4045197782458
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Vnorením vyvrtávacej tyče dochádza k tlmeniu kmitov a zabraňuje sa vibráciám.
- Je možné interné a externé chladenie.

U veľ. 10 – 20 je možné prestrčiť vyvrtávaciu tyč stopkou.

Upozornenie:

Náhradné diely č. 319287 - 9288 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

Technický opis

l ₇	95 mm
l ₆	90 mm
d ₈	45 mm
Otvor d ₂ (H7)	12 mm
Závit M	M22×1,5
l ₈	50 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40

Druh produktu

Držiak vyvrtávacej tyče VDI