

**Garant****Pár rukavíc Cut B, Veľkosť rukavíc: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094405 6
GTIN	4062406190576
Trieda položky	01H

**Popis****Prevedenie:**

Všetky súčasti, podkladový materiál, ako aj povrchová úprava, **sú bez silikónu** (testované Fraunhoferovou spoločnosťou). Ideálne sa hodí pre oblasti použitia v automobilovom priemysle a lakovniach.

Bezsilikónová rukavica s ochranou proti porezaniu s veľmi dobrým prispôbením a ľahkou hmotnosťou. Vďaka vysokej pohyblivosti prstov sa veľmi dobre hodí na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Špeciálna priadza so spandexom z **18-vláknovej technológie pletenia** a odolnou polyuretánovou povrchovou úpravou.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	6
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice

Kategória ochrany	kategória II
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez látok obmedzujúcich zmáčavosť farieb
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
EN 388	4X42B
Podkladový materiál	Nylón / špeciálna plsť / Spandex
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	180 mm
Farba	sivá / oranžová
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Viacúčelové rukavice