

**Garant****Držiak vyvrtávacích tyčí so zárezom Typ E2, VDI 40, Otvor d<sub>2</sub> (H7): 32mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319276 32
GTIN	4045197782496
Trieda položky	31V

## Popis

### Prevedenie:

- Vnorením vyvrtávacej tyče dochádza k tlmeniu kmitov a zabraňuje sa vibráciám.
- Je možné interné a externé chladenie.

U veľ. 10 – 20 je možné prestrčiť vyvrtávaciu tyč stopkou.

### Upozornenie:

Náhradné diely č. 319287 - 9288 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

## Technický opis

l <sub>6</sub>	130 mm
d <sub>8</sub>	65 mm
l <sub>7</sub>	120 mm
Otvor d <sub>2</sub> (H7)	32 mm
Závit M	M22×1,5
l <sub>8</sub>	80 mm
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40

Druh produktu

Držiak vyvrtávacej tyče VDI