

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Súprava pružín	259044 5
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 1616H09
Podložka	259031 27
Funkčná šírka L ₄	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Celková dĺžka L	100 mm
Skrutka klinku	259018 6
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Klinok	259015 9
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 3	259047 3
Podložka Typ 27	259031 27
Súprava pružín 10-dielne Typ 5	259044 5
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 9	259015 9