

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250020 20/09
GTIN	4045197781826
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka klinku	259018 6
Klinok	259015 9
Veľkosť doštičiek	9 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Podložka	259031 27
Funkčná šírka L ₄	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Súprava pružín	259044 5
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 2020K09
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Podložka Typ 27	259031 27
Klinok Typ 9	259015 9
Skrutka klinku Typ 6	259018 6