

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/09mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Skrutka klinku	259018 6
Celková dĺžka L	150 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Podložka	259031 27
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 2525M09
Veľkosť stopky	25 mm
Klinok	259015 9
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava pružín	259044 5
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 9	259015 9
Podložka Typ 27	259031 27
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3