

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Velkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 5
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Klinok	259015 9
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 2020K09
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Podložka	259031 27
Skrutka klinku	259018 6
Velkosť doštičiek	9 mm
Velkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 9	259015 9
Podložka Typ 27	259031 27
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Skrutka klinku Typ 6	259018 6