

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	25 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Skrutka klinku	259018 6
Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Podložka	259031 27
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 2525M09
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Súprava pružín	259044 5
Veľkosť stopky	25 mm
Klinok	259015 9
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 27	259031 27
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 9	259015 9
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3