

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Skrutka klinku	259018 6
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 2525M09
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Súprava pružín	259044 5
Veľkosť stopky	25 mm
Podložka	259031 27
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Klinok	259015 9
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 27	259031 27
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 9	259015 9
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3