

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250023 16/09
GTIN	4045197782601
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Súprava pružín	259044 5
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 1616H09
Veľkosť stopky	16 mm
Podložka	259031 27
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Skrutka klinku	259018 6
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Klinok	259015 9
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 27	259031 27
Klinok Typ 9	259015 9
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3