

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Súprava pružín	259044 6
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Veľkosť stopky	25 mm
Skrutka klinku	259018 11
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 2525M16
Podložka	259031 35
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Klinok	259015 12
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 35	259031 35
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Klinok Typ 12	259015 12