

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250023 32/16
GTIN	4045197782649
Trieda položky	21T

Technický opis

Klinok	259015 12
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Súprava pružín	259044 6
Skrutka klinku	259018 11
Veľkosť doštičiek	16 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Podložka	259031 35
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 3232P16
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 4	259047 4
Podložka Typ 35	259031 35
Súprava pružín 10-dielne Typ 6	259044 6
Klinok Typ 12	259015 12
Skrutka klinku Typ 11	259018 11