

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Celková dĺžka L	170 mm
Súprava pružín	259044 7
Podložka	259031 36
Klinok	259015 13
Skrutka klinku	259018 13
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 3232P19
Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Veľkosť doštičiek	19 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 13	259015 13
Podložka Typ 36	259031 36
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7