

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250022 25/16
GTIN	4045197782663
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Podložka	259031 35
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Klinok	259015 12
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 2525M16
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Veľkosť stopky	25 mm
Skrutka klinku	259018 11
Súprava pružín	259044 6
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Veľkosť doštičiek	16 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Klinok Typ 12	259015 12
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Podložka Typ 35	259031 35