


**Mini brúsny pás Ø 90×100 mm, KK770J, Zrnitosť: 400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568556 400
GTIN	4018875275672
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Kompaktné zrno je kompozitom mnohých jednotlivých zrn korundu. Neustálym uvoľňovaním nových brúsnych zrn sa dosiahne **konštantný brúsny výsledok** a dlhá životnosť. Na **jemné brúsenie vysoko legovaných ocelí, chróm-niklových ocelí, titánových zliatin atď.**

Malé brúsne pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570 – 568577 (Ø otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min⁻¹.

tvorený posyp zrnom vyžaduje menší pracovný tlak, rovnomerné opotrebenie.

Technický opis

Ø brúsneho pása	90 mm
Šírka brúsneho pása	100 mm
Zrnitosť	400
Brusivo	Korund
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označenie výrobcu	KK770J
Pohonný stroj	Satinovací stroj
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínací valec Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
-----------------------------------	------------