

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250024 20/09  |
| GTIN             | 4045197782700 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Súprava pružinových kolíkov   | 259047 3        |
| Skrutka klinku                | 259018 6        |
| Držiak ISO-kód                | PCSNR/L 2020K09 |
| Funkčná šírka L <sub>4</sub>  | 25 mm           |
| Súprava pružín                | 259044 5        |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>    | 26 mm           |
| Veľkosť stopky                | 20 mm           |
| Podložka                      | 259031 27       |
| Klinok                        | 259015 9        |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3..     |
| Veľkosť doštičiek             | 9 mm            |
| Celková dĺžka L               | 125 mm          |
| Norma                         | Výrobná norma   |
| Druh použitia                 | pravé           |
| Vnútorne chladenie            | nie             |
| Uhol nastavenia k             | 45 Stupeň       |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie      | Čelné sústruženie               |
| Použitie      | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak             |

### Príslušenstvo

|  |           |
|--|-----------|
| Súprava pružín10-dielne Typ 5              | 259044 5  |
| Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3 | 259047 3  |
| Klinok Typ 9                               | 259015 9  |
| Podložka Typ 27                            | 259031 27 |
| Skrutka klinku Typ 6                       | 259018 6  |