

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250025 20/09 |
| GTIN | 4045197782731 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Klinok | 259015 9 |
| Veľkosť doštičiek | 9 mm |
| Funkčná šírka L ₄ | 25 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 09T3.. |
| Podložka | 259031 27 |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 26 mm |
| Celková dĺžka L | 125 mm |
| Súprava pružinových kolíkov | 259047 3 |
| Skrutka klinku | 259018 6 |
| Držiak ISO-kód | PCSNR/L 2020K09 |
| Súprava pružín | 259044 5 |
| Veľkosť stopky | 20 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 45 Stupeň |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Podložka Typ 27 | 259031 27 |
| Klinok Typ 9 | 259015 9 |
| Skrutka klinku Typ 6 | 259018 6 |
| Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3 | 259047 3 |
| Súprava pružín10-dielne Typ 5 | 259044 5 |