

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250025 25/09
GTIN	4045197782748
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružín	259044 5
Skrutka klinku	259018 6
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Držiak ISO-kód	PCSNR/L 2525M09
Veľkosť stopky	25 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Klinok	259015 9
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Podložka	259031 27
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 3	259047 3
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 9	259015 9
Súprava pružín 10-dielne Typ 5	259044 5
Podložka Typ 27	259031 27